

## Garant

Úzké hydraulické pouzdro, BT 40 A = 160, Ø upnutí D1: 6 mm



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	303467 6
GTIN	4045197868886
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
- Ideální tlumicí vlastnosti.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.

### Použití:

- Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- K vrtání, vystružování a frézování.
- K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

### Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

### Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806. Redukční pouzdra č. 302135 – 302180.

Ø D<sub>2</sub>: 16 mm

Ø D<sub>3</sub>: 33,5 mm

Vnější Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 111 mm

## Technický popis

Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	33,5 mm
upnutí Ø D <sub>1</sub>	6 mm

L <sub>2</sub>	111 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Upnutí	BT 40 A = 160
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 60° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308810 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40

Tažný čep Hurco 90° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308830 40