

Garant

Úzké hydraulické pouzdro, BT 40 A = 160, Ø upnutí D1: 12 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	303467 12
GTIN	4045197868916
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
- Ideální tlumicí vlastnosti.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

- Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- K vrtání, vystružování a frézování.
- K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806. Redukční pouzdra č. 302135 – 302180.

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 37,9 mm

Vnější Ø D: 49,5 mm

L₂: 114 mm

Technický popis

upnutí Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	37,9 mm
L ₂	114 mm

Vnější Ø D	49,5 mm
Ø D ₂	22 mm
Upnutí	BT 40 A = 160
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 5 mm	302135 5
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Tažný čep Hurco 60° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 6 mm	302135 6

Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308830 40
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 4 mm	302135 4
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308810 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40