

**HOLEX****Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý, Vnější Ø: 75Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553920 75M
GTIN	4045197526267
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou.

Gumový brusný talíř **stopky Ø 6 mm**. Pro upínání brusných kotoučů s **rychloupínacím systémem vnitřní závit**.

**Použití:**

**K hospodárnému broušení malých ploch i při měnicích se konturách** při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Stupeň tvrdosti	středně tvrdá
Vnější Ø	75 mm
Ø stopky	6 mm
Druh produktu	Opěrný talíř

