


**3M Roloc™****Brusný kotouč 237AA, Ø 50,8 mm, Zrnitost: 180**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554008 180
GTIN	2050001743039
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

237AA Trizact™ s jemně strukturovaným pyramidovým povrchem z nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého.

### Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Speciálně pro **zušlechtní povrchu** tvrdých a nesnadno obrobitelných materiálů, jako jsou **INOX, titan, vysoce legované oceli** atd. Stálejší **reprodukovatelnější finiš a delší životnost** oproti brusným kotoučům se srovnatelným zrnem.

### Upozornění:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 ff.

## Technický popis

Označení zrn 3M	A100
Barevný kód	modrá

Zrnitost	180
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Minerální částice oxidu hlinitého (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Označení výrobce	237AA Trizact™
Maximální počet otáček	25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø  
50 mm

---

554093 50