


Garant**Brusný kotouč (CER), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553921 36
GTIN	4045197526168
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou.

Vystředěná poloha brusného listu zajišťuje chod bez vibrací.

Keramické zrna (CER) ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.

Upozornění:

Další rozměry a zrnitost možno dodat na poptávku.

Technický popis

Zrnitost	36
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50M mm

553920 50M