

Garant**TK vrták aramid, bez povlaku, Ø DC h6: 6,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 121230 6,5 |
| GTIN | 4045197472021 |
| Třída artiklu | 11Y |

Popis**Provedení:**

Speciální geometrie pro bezpečné vrtání aramidových plastů (polyamidů) a aramidových vláken, včetně termo- a duroplastů.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický popis

| | |
|---|---------------|
| Posuv f v AFK | 0,07 mm/ot, |
| Tolerance stopky | h6 |
| Délka drážky pro třísky L_c | 31 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Jmenovitý Ø D_c | 6,5 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø | h6 |
| Ø stopky D_s | 6,5 mm |
| Celková délka L | 70 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 21,3 mm |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | TK |
| Provedení | 4xD |

| | |
|------------------|---------------------|
| Stopka | Válcová stopka s h6 |
| Otočení vrtáku | Pro aramidy |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| PE-HD | omezené použití | 140 m/min | N |
| PA 66 | omezené použití | 130 m/min | N |
| PEEK | omezené použití | 120 m/min | N |
| PF 31 | omezené použití | 100 m/min | N |
| AFK Aramid | vhodný | 110 m/min | N |
| Honeycomb sendvič | omezené použití | 120 m/min | N |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |