

3M Roloc™**Brusný kotouč 237AA, Ø 50,8 mm, Zrnitost: 600**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554008 600 |
| GTIN | 2050001743077 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

237AA Trizact™ s jemně strukturovaným pyramidovým povrchem z nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Speciálně pro **zušlechtní povrchu** tvrdých a nesnadno obrobitelných materiálů, jako jsou **INOX, titan, vysoce legované oceli** atd. Stálejší **reprodukovatelnější finiš a delší životnost** oproti brusným kotoučům se srovnatelným zrnem.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------|
| Označení zrn 3M | A30 |
| Barevný kód | hnědá |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Zrnitost | 600 |
| Ø kotouče | 50,8 mm |
| Brusivo | Minerální částice oxidu hlinitého (A) |
| Zkratka brusiva | A |
| Atribut názvu produktu | Ø 50,8 mm |
| Označení výrobce | 237AA Trizact™ |
| Maximální počet otáček | 25000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Brusný kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm | 554091 50 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm | 554093 50 |

| | |
|--|-----------|
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm | 554089 50 |
| Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm | 554090 50 |