



Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý pro ocel a INOX, Ø 125 mm, Zrnitost: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565412 40
GTIN	4027497504039
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdélejší životnosti.

Robustní nosný talíř z ocelového plechu. Tichý a bez vibrací.

Speciální **směs zirkonového korundu** s povlakem aktivním pro broušení pro chladný brus.

Použití:

Pro **nejvyšší obrušovací výkon** při dlouhé životnosti.

Upozornění:

Beztařířové vějířovité brusné kotouče SLTflex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

Technický popis

Zrnitost	40
Popis tvaru	plochý šikmý
Ø otvoru	22,23 mm

Ø kotouče	125 mm
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Nosný talíř	Talíř z ocelového plechu
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		