


**3M Roloc™****Brusný kotouč 984F, Ø 76,2 mm, Zrnitost: 36**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554006 36
GTIN	30051141277029
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

**Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost** díky samoostřicímu keramickému zrně (CER).

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

S přesně tvarovaným brusným zrnem **Cubitron™ II**.

### Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúhňových pracovních procesů.

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

### Upozornění:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 a násl.

## Technický popis

Zrnitost	36
Ø kotouče	76,2 mm
Brusivo	Cubitron™ II
Zkratka brusiva	Keramické

Podklad brusného materiálu	podložka se stabilními hranami
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Označení výrobce	984F
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 75 mm	554089 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554094 75