



## Věžířový brusný kotouč Soft Job (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 60



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	554030 60
GTIN	9003172469843
Třída artiklu	53T

### Popis

#### Provedení:

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Velmi pružné provedení se stojícími lamelami a přesahem lamel **pro extrémně měkký, rovnoměrný brus.**

**Věžířovité minikotouče** s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči **delší životnost, flexibilnější broušení** a **rovnoměrnější strukturu brusu** (hodnota drsnosti) až na mez opotřeбенí.

#### Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

#### Upozornění:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 a násl.

Závit: Rychlovýměnný systém Roloc™

Max. počet otáček: 20000 min<sup>-1</sup>

### Technický popis

Zrnitost	60
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)

Zkratka brusiva	ZA
Podklad brusného materiálu	Plastový talíř
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Závit	Rychlovýměnný systém Roloc™
Max. počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdá Vnější Ø 50 mm	554089 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkká Vnější Ø 50 mm	554091 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50