



## Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů MAX®, Typ: R200



### Údaje o objednávce

|                |              |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 097322 R200  |
| GTIN           | 033552014348 |
| Třída artiklu  | 09A          |

### Popis

#### Provedení:

**Optimalizovaný zvonovitý tvar** umožňuje snadné vkládání a vytažení. Vysoký komfort nošení a optimální usazení ve sluchovodu při současně **velmi vysoké hodnotě tlumení**. Hladký povrch odpuzuje nečistoty, což vede k větší hygieně a delší trvanlivosti. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Náhradní náplň s 200 páry, volně ložené ucpávky** pro dávkovač Bilsom® LH 400-F, č. 097512.

### Technický popis

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Obsah                         | 200 paar                            |
| Označení výrobce              | MAX                                 |
| Obal                          | volné                               |
| Hodnota SNR (hodnota tlumení) | 38 dB(A)                            |
| Materiál ucpávky              | Polyuretan                          |
| Druh produktu                 | Jednorázové ochranné ucpávky do uší |

---

**Příslušenství**

|   |            |
|---|------------|
| Dávkořač na ochrany sluchu Typ 500      | 097530 500 |
| Indikátor hlukuNI100                    | 097305     |
| Dávkořač na ochrany sluchuBilsom LS 400 | 097510     |