



Upínací čelist Ultra, hranatá, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370034 1
GTIN	4046368339501
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Kontura čelisti vytváří lehké stahování.**
- **Nižší upínací výška šetří materiál.**
- **Vyšší řezné hodnoty díky tvarovému upínání.**

Použití:

Jako doraz v přípravcích v kombinaci s upínacími svorkami Pitbull č. 370025; 370030 nebo excentrickými upínacími svorkami č. 370001; 370005; 370008.

Ideální pro vícenásobné upínání.

Rozsah dodávky:

1 upínací čelist včetně šroubu.

Technický popis

Šířka B	12,7 mm
Délka L	19,05 mm
Doporučená upínací výška	1,5 - 1,9 mm
Ø D ₁	pro M5
Výška H	6,35 mm
Šroub dle normy	M5×12

Norma	DIN 7984
Druh produktu	Upínací čelist