



Upínací čelist Ultra, hranatá, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370034 4
GTIN	4046368331505
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Kontura čelisti vytváří lehké stahování.**
- **Nižší upínací výška šetří materiál.**
- **Vyšší řezné hodnoty díky tvarovému upínání.**

Použití:

Jako doraz v přípravcích v kombinaci s upínacími svorkami Pitbull č. 370025; 370030 nebo excentrickými upínacími svorkami č. 370001; 370005; 370008.
Ideální pro vícenásobné upínání.

Rozsah dodávky:

1 upínací čelist včetně šroubu.

Technický popis

Doporučená upínací výška	1,5 - 5,6 mm
Délka L	25,4 mm
Ø D ₁	pro M8
Výška H	12,7 mm
Šířka B	25,4 mm
Šroub dle normy	M8×16

Norma	DIN 912
Druh produktu	Upínací čelist