

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-A 100 A = 130, Ø trnu d1: 27mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306686 27
GTIN	4045197870131
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	130 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Ø trnu d ₁	27 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	21 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27

Vnější Ø D	60 mm
Upínací Ø D ₁	27 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 130
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm	309860 27
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27