

Garant

Tepelný upínač typ ADB, s čelními chladícími tryskami, BT 40 A = 130, Ø upnutí D1: 14mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303428 14
GTIN	4045197870254
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	14 mm
Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Vnější Ø D	34 mm
Ø D ₂	27 mm
Upnutí	BT 40 A = 130
Norma pro upínání	JIS B6339

Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro Ø upínání 12-20 mm	354240 12-20
Skříň	354290
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Základní upínač nástrojůpro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro Ø upínání 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro Ø upínání 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1