



## Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý pro ocel a INOX, Ø 178 mm, Zrnitost: 40



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	565413 40
GTIN	4027497388790
Třída artiklu	53L

### Popis

#### Provedení:

**Patentovaný srpovitý tvar lamel** a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdélejší životnosti.

Robustní nosný talíř z ocelového plechu. Tichý a bez vibrací.

Speciální **směs zirkonového korundu** s povlakem aktivním pro broušení pro chladný brus.

#### Použití:

Pro **nejvyšší obrušovací výkon** při dlouhé životnosti.

#### Upozornění:

Beztařířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

### Technický popis

Zrnitost	40
Popis tvaru	Plochý šikmý
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	178 mm
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 178 mm
Nosný talíř	Talíř z ocelového plechu
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		