



Vějířovitý brusný kotouč (speciální ZA) talíř ze skelné tkaniny kónický, Ø 115 mm, Zrnitost: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565560 40
GTIN	9003171602296
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Vějířovitý kotouč s vysokým a agresivním řezným výkonem při bezkonkurenční životnosti.

Speciální zirkonový korund (ZA) s chladicím povlakem na **bavlněné tkanině**. Talíř ze skelné tkaniny. **Pro všechny materiály. Velmi vysoká hustota povrchu.**

Vějířovitý kotouč s vysokým se **zirkonovým korundem (ZA)** a chladicím povlakem na **bavlněné tkanině**. Talíř ze skelné tkaniny. **Pro všechny materiály. Velmi vysoká hustota povrchu.**

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Popis tvaru: šikmý

Ø otvoru: 22,23 mm

Technický popis

Popis tvaru	šikmý
Zrnitost	40
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm

Brusivo	zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Aktivní brusný povlak, chladicí	ano
Podklad brusného materiálu	bavlněná tkanina
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Nosný talíř	talíř ze skelné tkaniny
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč