



Vějířovitý brusný kotouč V2 Power, (ZA), plochý-šikmý pro ocel, Ø 178 mm, Zrnitost: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565463 40
GTIN	4027497403417
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrusovací výkon a dosažení nejdélejší životnosti.

Talíř ze skelné tkaniny pro **univerzální použití**.

Čistý **zirkonový korund** na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

Použití:

Práce téměř bez vibrací a dlouhá životnost.

Upozornění:

Beztařířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

Technický popis

Zrnitost	40
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	plochý šikmý
Ø kotouče	178 mm
Zkratka brusiva	ZA

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 178 mm
Nosný talíř	Talíř ze skelné tkaniny
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		