



## Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA), plochý-šikmý pro ocel, Ø 125 mm, Zrnitost: 40



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	565402 40
GTIN	4027497509560
Třída artiklu	53L

### Popis

#### Provedení:

**Patentovaný srpovitý tvar lamel** a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdélejší životnosti.

Robustní nosný talíř z ocelového plechu. Tichý a bez vibrací.

Čistý **zirkonový korund** na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

#### Použití:

Pro **nejvyšší obrušovací výkon** při dlouhé životnosti.

#### Upozornění:

Beztařířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

### Technický popis

Popis tvaru	Plochý šikmý
Ø otvoru	22,23 mm

Zrnitost	40
Ø kotouče	125 mm
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Nosný talíř	Talíř z ocelového plechu
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		