



## Vějířovitý brusný kotouč V4 Master (ZA) talíř ze skelné tkaniny, šikmý pro ocel a INOX, Ø 115 mm, Zrnitost: 40



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	565444 40
GTIN	4027497487462
Třída artiklu	53L

### Popis

#### Provedení:

**Patentovaný srpovitý tvar lamel** a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.

**Vysoká hustota povlaku pro maximální životnost a vynikající stabilitu hran.** Hluboká zalomená zóna umožňuje optimální využití brusné tkaniny (ZA).

**ZA: Čistý zirkonový korund** na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

#### Použití:

Ideální při **broušení hran** pro **zaoblování ostrých hran** a pro broušení svarů a zbytků okují na výkonných strojích.

### Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	40
Popis tvaru	šikmý

Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		