

Garant**Frézovací tělísko Z5 jemné, TK, Typ: D0302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	546800 D0302
GTIN	4045197156532
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.

TK malé technické frézy s \varnothing stopky 3 mm. **Tvar kulička** (KUD).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

Tvar	D0302
Zkratka ozubení	Z5
Celková délka	40 mm
\varnothing hlavy	3 mm
Popis tvaru	Koule
Jemnost ozubení	jemný
\varnothing stopky	3 mm
Délka hlavy	2 mm
Řada	Ozubení Z5
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		