



Vějířovitý brusný kotouč SLTT (CER), plochý-šikmý pro INOX, Ø 178 mm, Zrnitost: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565423 40
GTIN	4027497388875
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdéší životnosti.

Robustní nosný talíř z ocelového plechu. Tichý a bez vibrací.

Maximální brusný výkon, **keramické zrna** se samo ostřícím efektem. Žádné zalepování resp. přehřívání. Velmi vhodné také pro broušení hran.

Použití:

Pro **nejvyšší obrušovací výkon** při dlouhé životnosti.

Upozornění:

Beztařířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

Technický popis

Popis tvaru	Plochý šikmý
Zrnitost	40
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	178 mm
Zkratka brusiva	Keramické

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 178 mm
Nosný talíř	Talíř z ocelového plechu
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		