

**Garant****Frézovací tělísko Z5 jemné, TK, Typ: A0210****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	546800 A0210
GTIN	4045197521767
Třída artiklu	51D

**Popis****Provedení:**

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.

TK malé technické frézy s  $\varnothing$  stopky 3 mm. **Tvar válec (ZYA), bez čelního ozubení.**

**Použití:**

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

**Technický popis**

Popis tvaru	válec
Jemnost ozubení	jemný
Tvar	A0210
Zkratka ozubení	Z5
$\varnothing$ hlavy	2 mm
Celková délka	40 mm
$\varnothing$ stopky	3 mm
Délka hlavy	10 mm
Řada	Ozubení Z5
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		