



Vějířovitý brusný kotouč V4 Master (ZA) talíř ze skelné tkaniny, šikmý pro ocel a INOX, Ø 125 mm, Zrnitost: 60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565445 60
GTIN	4027497469970
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrusovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.

Vysoká hustota povlaku pro maximální životnost a vynikající stabilitu hran. Hluboká zalomená zóna umožňuje optimální využití brusné tkaniny (ZA).

ZA: Čistý **zirkonový korund** na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

Použití:

Ideální při **broušení hran** pro **zaoblování ostrých hran** a pro broušení svarů a zbytků okují na výkonných strojích.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	šikmý
Zrnitost	60

Ø kotouče	125 mm
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		