

Garant**Frézovací tělísko Z5 jemné, TK, Typ: N0307****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 546800 N0307 |
| GTIN | 4045197156693 |
| Třída artiklu | 51D |

Popis**Provedení:**

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.

TK malé technické frézy s \varnothing stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

| | |
|----------------------|------------|
| Tvar | N0307 |
| \varnothing hlavy | 3 mm |
| Jemnost ozubení | jemný |
| Zkratka ozubení | Z5 |
| Popis tvaru | Úhel |
| Celková délka | 40 mm |
| \varnothing stopky | 3 mm |
| Délka hlavy | 7 mm |
| Řada | Ozubení Z5 |
| Řezný materiál | TK |

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | | |
| INOX | omezené použití | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | omezené použití | | |