

Garant**Spirálové vrtáky HSS-E č. 114500 jako sada k doplnění, TiAlN, Typ: 1-10**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Třída artiklu	11B

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Zesílené jádro.

S hrotem tvar C.

Technický popis

Vrtáky odstupňované po	0,5 mm
Počet vrtáků	19
Rozsah vrtání	1 - 10 mm
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 338

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	130 stupeň
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	37 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	6 m/min	S
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5

Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spirálový vrták HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1