

## Závit Mezní kalibr, Závit: M3,5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	486000 M3,5
GTIN	2050001690913
Třída artiklu	48B

### Popis

#### Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

**Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R).** Strana zmetkového rozměru červeně označená.

#### Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT a pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

### Technický popis

Stoupání závitu	0,6 mm
Závit	M3,5
Toleranční třída	6H
Norma	DIN 13
Druh závitu	M
Kvalita	6
Toleranční pole	H
Druh měřky	Kalibr pro zmetkové rozměry

Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

**Služby**

Kalibrace DAkkSMezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm	028590 90
KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 20 mm	028550 20