

## Závit Mezní kalibr, Závit: M5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	486000 M5
GTIN	2050001690937
Třída artiklu	48B

### Popis

#### Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

**Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R).** Strana zmetkového rozměru červeně označená.

#### Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Zvláštní příslušenství:

Mezní válečkový kalibr č. 486055.

#### Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT a pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

### Technický popis

Závit	M5
Stoupání závitu	0,8 mm
Toleranční třída	6H
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6

Toleranční pole	H
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh měrky	Dobrý kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

## Služby

Kalibrování Závitový mezní kalibr Maximální Ø 20 mm	028550 20
Kalibrace DAkkS Mezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm	028590 90