

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g, Závit: M5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	486050 M5
GTIN	2050001037305
Třída artiklu	48B

Popis**Provedení:**

Zabroušení 1. závitů odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitů. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

Stoupání závitu	0,8 mm
Závit	M5
Toleranční třída	6g
Kalibrování	L12

Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Toleranční pole	g
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Služby

Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 20 mm	028600 20
Kalibrace DAkkSZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm	028640 100