

HOLEX®**Kotouč pro hrubé čištění (SiC), Ø 76,2 mm, Provedení rouna: CRS****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	554039 CRS
GTIN	4045197525901
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době. Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se. **Vysoký úběr** pro univerzální čištění.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Zkratka brusiva: SiC

Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1 %

Stupeň jemnosti: zvlášť hrubý

Stupeň tvrdosti: tvrdá

Max. počet otáček: 15000 min⁻¹

Technický popis

Max. počet otáček	15000 min ⁻¹
-------------------	-------------------------

Stupeň jemnosti	zvlášť hrubý
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Ø kotouče	76,2 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm

Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdá Vnější Ø 75 mm	554089 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 75 mm	554092 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554094 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkká Vnější Ø 75 mm	554091 75
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm	554090 75