

## Závit Závitový kalibr pro zmetkový rozměr, Závit: M42



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	486030 M42
GTIN	4045197213143
Třída artiklu	48B

### Popis

#### Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

**Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).**

#### Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN 13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

### Technický popis

Stoupání závitu	4,5 mm
Závit	M42
Toleranční třída	6H
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Toleranční pole	H
Kvalita	6

Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Kalibrování	L11
Druh produktu	závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů

### Služby

Kalibrování Závrtový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 60 mm	028500 60
Kalibrace DAkkS Závrtový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 90 mm	028540 90