

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g, Závit: M8**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486050 M8 |
| GTIN | 2050001037329 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis**Provedení:**

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|------------------|---------|
| Závit | M8 |
| Toleranční třída | 6g |
| Stoupání závitu | 1,25 mm |
| Kalibrování | L12 |

| | |
|-----------------|---|
| Toleranční pole | g |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Norma | DIN 13 |
| Druh závitu | M |
| Kvalita | 6 |
| Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 20 mm | 028600 20 |
| Kalibrace DAkkSZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm | 028640 100 |