

Závit Mezní kalibr, Závit: M30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486000 M30
GTIN	2050001691057
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT a pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

Závit	M30
Stoupání závitu	3,5 mm
Toleranční třída	6H
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Toleranční pole	H
Druh měřky	Kalibr pro zmetkové rozměry

Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 60 mm	028550 60
Kalibrace DAkkSMezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm	028590 90