

Závit Mezní kalibr, Závit: M1,4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486000 M1,4
GTIN	2050001690869
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT a pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

Stoupání závitu	0,3 mm
Toleranční třída	5H
Závit	M1,4
Norma	DIN 13
Druh závitu	M
Toleranční pole	H
Kvalita	6
Druh měřky	Kalibr pro zmetkové rozměry

Druh měrky	Dobrý kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 3 mm	028550 3
---	----------