



Vějířovitý brusný kotouč (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 80



Údaje o objednávce

Artikové číslo	554035 80
GTIN	4027497337491
Třída artiklu	56L

Popis

Provedení:

Plochá, kompaktní konstrukce lamel pro **obrábění svarů a odjehlování**.

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Vějířovité minikotouče s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči **delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusu** (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff.

Závit: Rychlovýměnný systém Roloc™

Maximální počet otáček: 20000 min⁻¹

Technický popis

Zrnitost	80
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA

Podklad brusného materiálu	Plastový talíř
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Závit	Rychlovýměnný systém Roloc™
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkká Vnější Ø 50 mm	554091 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdá Vnější Ø 50 mm	554089 50