

Závit Mezní kalibr, TiN, Závit: M24



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486008 M24
GTIN	2050001060518
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Strana se správným rozměrem povlak TiN. Díky tomu výrazně delší životnost, drážka na nečistoty od M6.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

Závit	M24
Stoupání závitu	3 mm
Toleranční třída	6H
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Toleranční pole	H

Kvalita	6
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh měrky	Dobrý kalibr
Povrch správné strany	TiN
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

Kalibrace DAkkSMezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm	028590 90
KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 60 mm	028550 60