

Závit Mezní kalibr, Závit: M2,5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486000 M2,5 |
| GTIN | 2050001690890 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT a pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Závit | M2,5 |
| Stoupání závitu | 0,45 mm |
| Toleranční třída | 6H |
| Norma | DIN 13 |
| Druh závitu | M |
| Kvalita | 6 |
| Toleranční pole | H |
| Druh měřky | Kalibr pro zmetkové rozměry |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Druh měrky | Dobrý kalibr |
| Kalibrování | L10 |
| Druh produktu | Závitový mezní válečkový kalibr |

Služby

| | |
|---|----------|
| KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 3 mm | 028550 3 |
|---|----------|