

3M Roloc™**Rounový kotouč GB-DR, Ø 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 80**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554063 80
GTIN	30048011603569
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Rounové brusné kotouče s **agresivním brusným zrnem Cubitron (CER)** v kombinaci s odolnou tkaninou.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Umožňují **úběr a dokončování bez otřepů** s jedním nástrojem. Vysoká stabilita hran a dlouhá životnost. Optimální pro zlepšení hloubky drsnosti po předběžném broušení pomocí Cubitron™ II.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff.

Technický popis

Stupeň jemnosti	velmi hrubá
Srovnání zrnitosti	80
Provedení	coarse heavy duty
Ø kotouče	76,2 mm

Brusivo	Brusné zrno Cubitron™
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Označení výrobce	GB-DR
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 75 mm	554091 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554094 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 75 mm	554092 75
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm	554090 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 75 mm	554089 75