

3M Roloc™**Dokončovací kotouč z rouna SC-DR, Ø 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 280**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 554047 280 |
| GTIN | 30048011055306 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a následně.

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------|
| Srovnání zrnitosti | 280 |
| Provedení | A very fine |
| Stupeň jemnosti | jemné |
| Ø kotouče | 76,2 mm |
| Brusivo | Nylonové rouno |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 76,2 mm |
| Maximální počet otáček | 18000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Brusné roundo |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Kámen | omezené použití | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

Gumový brusný talíř s upínáním M14tvrdý Vnější Ø 75 mm

554094 75

| | |
|---|-----------|
| Gumový brusný talíř s upínáním M14tvrdý Vnější Ø 75 mm | 554088 75 |
| Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm | 554090 75 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstředně tvrdý Vnější Ø 75 mm | 554093 75 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstřední Vnější Ø 75 mm | 554092 75 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmměkký Vnější Ø 75 mm | 554091 75 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmtvrdý Vnější Ø 75 mm | 554089 75 |