

**3M Roloc™****Kompaktní kotouč XL-UR, Ø 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 280**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554066 280
GTIN	480111718382
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí, **lisovaný tvar kotouče**.

### Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Velmi vhodné pro **jemné broušení a odjehlování**. Vytváří **jemnou konečnou úpravu** a snižuje hloubku drsnosti u všech materiálů.

### Upozornění:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 a násl.

## Technický popis

Srovnání zrnitosti	280
Provedení	2 S fine
Stupeň jemnosti	jemné
Stupeň tvrdosti	měkký
Ø kotouče	50,8 mm

Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Označení výrobce	XL-DR
Maximální počet otáček	22000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Kompaktní kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

**Příslušenství**

Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50