


3M Roloc™**Čisticí kotouč (A), Ø 76,2 mm, Provedení rouna: MED**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554065 MED
GTIN	50048011642067
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se. Kombinuje **čištění s jemným finišem**.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Stupeň tvrdosti	střední
Stupeň jemnosti	hrubé
Označení 3M	BF-DR

Ø kotouče	76,2 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm	554090 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 75 mm	554089 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 75 mm	554092 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554094 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 75 mm	554091 75