

3M Roloc™**Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý, Vnější Ø: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554094 75
GTIN	50051144849982
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Pro upínání brusných kotoučů s **rychloupínacím systémem vnější závit (Roloc™, Combidisc®)**. Pryžový brusný talíř s **upínáním M14** (použití na úhlových bruskách). Rychlovýměnný systém Roloc™ umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „hravě jednou rukou“ v nejkratším čase.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Upozornění:

Vhodné úhlové brusky naleznete pod č. 079325.

Technický popis

Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Vnější Ø	75 mm
Závit	M14
Upínání na straně nástroje	Rychloupínací systém vnější závit
Upnutí na straně stroje	Závit M14
Vhodné pro rychlovýměnný systém	Roloc™
Druh produktu	Opěrný talíř

