

Garant**Vějířovitý brusný kotouč rouno, Ø 115 mm, Srovnání zrnitosti: 280**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	566330 280
GTIN	4045197488879
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Lešticí kotouče s **vějířovitým brusným rounem** na talíři ze skelné tkaniny.

Použití:

- **Pro konečné obrábění povrchů.**
- **Pro odstraňování rozteklé barvy, čištění a lehké začišťování svarů.**
- **Pro jemné broušení velkých ploch a pro dokončovací obrábění.**

Doporučený počet otáček 5000 – 5800 min⁻¹.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	280
Ø otvoru	22,23 mm
Barva	modrá
Stupeň jemnosti	jemný
Popis tvaru	šikmý
Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	13300 min ⁻¹
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		