



Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (ZA) pružné upínání M14, Ø 115 mm, Zrnitost: 80



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566300 80
GTIN	4027497329304
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Srpkovité lamely (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky **konstrukci bez talíře** je dosahováno **extrémně velkého přesahu lamel**. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, **nejsou potřebné upínací matice**.

Zirkonový korund (ZA) s aktivním brusným pojivem pro **univerzální použití**.

Použití:

Pro obrábění **obtížně přístupných míst**, broušení kontur a pro **vybrušování koutových svarů**. Dlouhý přesah lamel umožňuje **měkký brus**.

Technický popis

Zrnitost	80
Popis tvaru	Šikmo s přesahem lamel
Ø kotouče	115 mm
Řada	SLTflex

Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	<0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Závit	M14
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		