

**HOLEX****Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 40, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554095 60X50
GTIN	4045197525789
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

**Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.

**Použití:**

**Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů.** Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

**Technický popis**

Doporučené otáčky	8000 min <sup>-1</sup>
Zrnitost	40
Šířka hlavy	50 mm
Maximální počet otáček	8500 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	60 mm

Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 40
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		