



## Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (ZA) pružné upínání M14, Ø 115 mm, Zrnitost: 120



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	566300 120
GTIN	4027497329328
Třída artiklu	53L

### Popis

#### Provedení:

**Srpkovité lamely** (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky **konstrukci bez talíře** je dosahováno **extrémně velkého přesahu lamel**. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, **nejsou potřebné upínací matice**.

**Zirkonový korund (ZA)** s aktivním brusným pojivem pro **univerzální použití**.

#### Použití:

Pro obrábění **obtížně přístupných míst**, broušení kontur a pro **vybrušování koutových svarů**. Dlouhý přesah lamel umožňuje **měkký brus**.

### Technický popis

Popis tvaru	Šikmo s přesahem lamel
Zrnitost	120
Ø kotouče	115 mm
Řada	SLTflex

Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	<0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Závit	M14
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		