

**Garant****Malé brusné tělísko jemné, AR, Typ: ZY0306****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 550400 ZY0306 |
| GTIN           | 4045197239129 |
| Třída artiklu  | 51E           |

**Popis****Provedení:**

**Brusná tělíška GARANT** (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíška GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Malá brusná tělíška v provedení **ušlechtilý korund růžový (AR)** jemné zrna, Ø stopky 3 mm. Jemná zrnitost. Ø stopky 3 mm, délka stopky 30 mm.

**Použití:**

Pro univerzální obrábění **nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny**. Doporučená řezná rychlost: 30 – 50 m/s.

**Technický popis**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Délka stopky           | 30 mm               |
| Ø hlavy                | 3 mm                |
| Stupeň jemnosti        | jemný               |
| Ø stopky               | 3 mm                |
| Délka hlavy            | 6 mm                |
| Brusivo                | Normální korund (A) |
| Zkratka brusiva        | A                   |
| Atribut názvu produktu | AR                  |

Druh produktu

Brusné tělísko