

## Jemný závit Mezní kalibr 6H, M × stoupání: 14X1,5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	486100 14X1,5
GTIN	2050001675378
Třída artiklu	48B

### Popis

#### Provedení:

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

**Strana správného a zmetkového rozměru na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1 tvar R).** Strana zmetkového rozměru červeně označená.

#### Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

### Technický popis

Toleranční třída	6H
Stoupání závitu	1,5 mm
Závit	M14
Norma	DIN 13
Druh závitu	MF
Toleranční pole	H
Kvalita	6
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry

Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

**Služby**

Kalibrace DAkkSMezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm	028590 90
KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 20 mm	028550 20