

Garant**Malé brusné tělísko jemné, AR, Typ: ZY0408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	550400 ZY0408
GTIN	4045197239136
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Brusná tělíška GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíška GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Malá brusná tělíška v provedení **ušlechtilý korund růžový (AR)** jemné zrna, Ø stopky 3 mm. Jemná zrnitost. Ø stopky 3 mm, délka stopky 30 mm.

Použití:

Pro univerzální obrábění **nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny**. Doporučená řezná rychlost: 30 – 50 m/s.

Technický popis

Délka stopky	30 mm
Stupeň jemnosti	jemný
Ø hlavy	4 mm
Ø stopky	3 mm
Délka hlavy	8 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	AR

Druh produktu

Brusné tělísko