

HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 120, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X40mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554300 60X40 |
| GTIN | 4045197240798 |
| Třída artiklu | 52E |

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Technický popis

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Doporučené otáčky | 8000 min ⁻¹ |
| Maximální počet otáček | 12700 min ⁻¹ |
| Šířka hlavy | 40 mm |
| Zrnitost | 120 |
| Ø stopky | 6 mm |
| Ø hlavy | 60 mm |
| Brusivo | Korundové brusné zrna (A) |
| Zkratka brusiva | A |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Atribut názvu produktu | zrno 120 |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |